

## PRODUKTDATENBLATT

### VISION | Stand-alone-Bewegungs-Sensoren mit Schaltkontakt



---

#### ANWENDUNGSGEBIETE

- Großflächige Bereiche
- Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume

---

#### PRODUKTVORTEILE

- Bis zu 35 % Energieersparnis (gegenüber manueller Schaltung)

---

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Bewegungssensor mit Schaltkontakt
- Einstellbare Nachlaufzeit: 30 s bis 20 min
- Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,25 W

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

Nennspannung	120...277 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Systemleistung [AGGR]	0,60 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	116,0 mm
Länge	115,6 mm
Breite	115,6 mm
Höhe	40,0 mm
Produktgewicht	135,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+70 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Maximale Installationshöhe	4,5 m
Erfassungsbereich	21 m <sup>2</sup>
Erfassungswinkel	140 ° 1)
Lastkontakt	5 A
Montageart	Deckenaufbau

1) Ca.






Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Geeignet für bis zu 15 elektronische Vorschaltgeräte
- Installation mittels Mounting-Adapter möglich

**DOWNLOADS**

Datei	
	Broschüren 335611_Energy saving
	Konformitätserklärungen 334824_Declaration of conformity &#150; Mounting Adapter
	Konformitätserklärungen EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR
	Installationshinweise 334345_Technical instructions
	Montageanleitungen 334733_Technical instructions

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321957047	Faltschachtel 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189,00 g	0.85 dm <sup>3</sup>
4008321956965	Versandschachtel 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280,00 g	29.43 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.