

TUOTESELOSTE

Linear LED Mobile Battery 200 White

Linear LED Mobile | Kaapinalusvalaisin liiketunnistimella, paristokäyttöinen



Käyttökohteet

- Hyvin laajaan määrään käyttötarkoituksia
- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Hyllyt, huonekalujen integrointi tai kaapinalusasennus

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Taloudellinen toiminta alhaisen tehonkulutuksen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin
- Kytkeä Auto- tai Päällä/Pois-tilaan

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1,90 W
Nimellisjännite	6 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Patteri/Akku

Fotometriset tiedot

Valovirta	90 lm
Valotehokkuus	47 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	214,00 mm
Leveys	48,00 mm
Korkeus	18,00 mm
Tuotteen paino	250,00 g



PG Linear LED Mobile 200 MiPRC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Vaihdettava valonlähde	Ei

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Emäksinen
Akun / pariston koko [GMS]	AA
Sisältyvien paristojen määrä	4

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää paristot: 4 x 1.5 V LR6 (AA)
- Sisältää kaikki tarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitus: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LINEARLED MOBILE WT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854497339	Blisteri 1	22 mm x 140 mm x 400 mm	343.00 g	1.23 dm ³
4099854497346	Kuljetuslaatikko 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2060.00 g	10.51 dm ³
4099854497353	Kuljetuslaatikko 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	12087.00 g	70.95 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.