

# FICHE PRODUIT Orbis Plate 430mm 35W 830 Click DIM Rose

Orbis Plate | Plafonniers LED avec anneau métallique



#### Zones d'application

- Intérieur
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

#### Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Facile à installer et à utiliser
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

#### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20

- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h

- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée

- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)

- Corps en aluminium, vasque PMMA



## **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	35,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	160,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	0,9
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

# Données photométriques

Flux lumineux	1900 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	4200 lm
Efficacité lumineuse	57 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	<7 sdcm
Indice du papillottement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	430,00 mm
Hauteur	100,00 mm
Poids du produit	1385,00 g



ORBIS PLATE 430 35W 830CLICKDIM

Rose

#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Rose	
Couleur du teinte	Rose	
Matériau de corps	Acier	
Matériau de fermeture	Polymethylmethacrylate (PMMA)	
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C	
Teneur en mercure	0.0 mg	

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Bornier , 2-pôles (L, N)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
	·

# CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Vis de montage et chevilles incluses

#### Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ORBIS PLATE 430	
PDF	Déclarations de conformité	CE Declaration Ceiling Plate	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration Orbis Plate	

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854640100	Etui carton fermé 1	187 mm x 512 mm x 513 mm	2093.00 g	49.12 dm³
4099854640117	Carton de regroupement 2	528 mm x 390 mm x 538 mm	5709.00 g	110.78 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.