

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT

Bathroom Ceiling CCT IP44 | Apparecchio con due temperature di colore selezionabili tramite interruttore a parete



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Bagni (IP44)

Vantaggi del prodotto

- Può essere posizionato in una stanza umida (zona 2 e 3)
- Il colore della luce può essere selezionato tra due temperature di colore

Caratteristiche del prodotto

- Tipo di protezione: IP44
- Temperatura colore selezionabile tramite interruttore a parete (3000K, 4000K)



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| Potenza nominale | 18,00 W |
|---|---------------|
| Tensione nominale | 220240 V |
| Frequenza di rete | 5060 Hz |
| Corrente nominale | 80,000 mA |
| Limit.corrente inrush T _{h50} | 109 μs |
| Num. Max. di lum. su interruttore B16 A | 103 |
| Fattore di potenza λ | ≥0,7 |
| Classe di sicurezza | П |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |
| | |

Dati fotometrici

| Flusso luminoso | 1250 lm |
|--|------------------------------|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 2200 lm |
| Efficienza luminosa | 70 lm/W |
| Temperatura di colore | 3000 4000 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo / Bianco freddo |
| Indice di resa cromatica Ra | ≥80 |
| Standard Deviation of Color Matching | ≤6 sdcm |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG0 |
| Ampiezza fascio luminoso | 110° |

DIMENSIONI E PESO

| Diametro | 300,00 mm |
|---------------|-----------|
| Altezza | 47,00 mm |
| Peso prodotto | 1250,00 g |



MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | Cromo |
|--|------------------|
| Colore della struttura | Cromo |
| Materiale del corpo | Aluminum Steel |
| Materiale della copertura | Polystyrene (PS) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente | -20+40 °C |
|--|--------------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20+80 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale con vite |
| Grado di protezione | IP44 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK08 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 30000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme | CE / UKCA |
|------------------------------------|------------------|
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Numero di illuminanti inclusi | empty |
|-------------------------------|-------|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento | |
|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | ORBIS DISC 300MM | |
| PDF | Informazioni legali | Safety insert G11219301 | |
| Dichiarazioni di conformità CE Dec | | CE Declaration Orbis Disk | |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | ORBIS DISC BAR CLICK CCT | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854446818 | Astuccio 1 | 58 mm x 352 mm x 353 mm | 1665.00 g | 7.21 dm ³ |
| 4099854446825 | Cartone di spedizione 4 | 368 mm x 248 mm x 380 mm | 6660.00 g | 34.68 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.