

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Linear Turn Connect 55cm CCT DIM Black

LINEAR TURN CONNECT | Apparecchio per sottopensili con funzione tilt

Aree di applicazione

- Cucine, Zone giorno, Illuminazione per mensole e sottopensili



Vantaggi del prodotto

- Collegamento in serie facile e veloce grazie al semplice collegamento alla rete
- Collegamento di un massimo di 10 apparecchi di illuminazione (versione da 35 cm) e 5 apparecchi di illuminazione (versione da 55 cm) in fila
 tramite connettore in dotazione per una connessione senza soluzione di continuità o tramite cavo di collegamento per distanze maggiori
- Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile
- Emissione luminosa omogenea

Caratteristiche del prodotto

- Funzione di inclinazione (60°) per la regolazione individuale della superficie luminosa
- Temperatura del colore regolabile in tre livelli premendo il pulsante
- Oscuramento continuo tenendo premuto il pulsante per più di 1 secondo
- 2 diverse lunghezze disponibili
- Durata: fino a 30.000 ore
- Materiale: alluminio (corpo), policarbonato (diffusore)



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	10,00 W
Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Corrente nominale	75,000 mA
Corrente di innesco	9,2 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	45 μs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	81
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	65
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	104
Fattore di potenza λ	≥0,5
Distorsione armonica totale	120 %
Classe di sicurezza	II .
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Flusso luminoso	620 lm	
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	700 lm	
Efficienza luminosa	64 lm/W	
Temperatura di colore	300040006500 K	
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo / Bianco freddo / daylight	
Indice di resa cromatica Ra	> 80	
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm	
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	<1	
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	<0.4	
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1	
Ampiezza fascio luminoso	110°	

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	557,00 mm
Larghezza	60,00 mm
Altezza	24,00 mm
Peso prodotto	480,00 g
Lunghezza del cavo	1500 mm



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black	
Colore della struttura	Black	
Materiale del corpo	Aluminum	
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)	
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Sottoscocca
Ambiente applicativo	Indoorlndoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	Sì
Replaceable light source	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Linear Turn Connect	
PDF	Informazioni legali	TRACKLIGHT SPOT ZOOM D85	
PDF	Dichiarazioni di conformità	LINEAR TURN AND EDGE	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075842403	Astuccio 1	42 mm x 72 mm x 603 mm	612.00 g	1.82 dm ³
4058075842410	Cartone di spedizione 8	618 mm x 160 mm x 195 mm	5231.00 g	19.28 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.